



# Filtre

## MS12-LF-G-EUV

Ürün numarası: 537151

FESTO

40 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	12
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik manuel, basmalı
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	400 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	12.500 ... 16.000 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Karakteristik ömür süresi	≥ 1.000 std
Ürün ağırlığı	7.000 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	dahili
Pnömatik bağlantı 2	dahili
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	Sinterbronz
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PC