


# İnce filtre MS12-LFM-G-BUV

Ürün numarası: 537153

FESTO

1 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükklük	12
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtreasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	tam otomatik manuel, basmalı
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava
Filtrenin verimi	99,99 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	400 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	7.000 g