

# Paralel tutucu HGP-16-A-B-SSK

Ürün numarası: 539636

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Tutma çenesi başına strok	5 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Tutucu tekrarlama hassasiyeti	0.04 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Kumanda kolu
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, açma	140 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, kapatma	160 N
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	44 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	60 ms
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	40 Gram
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) açma tutma çenesi başına tutma kuvveti	70 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti	80 N
Kütle atalet momenti	0.47 000018
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	90 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	3.3 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	3.3 Nm

Özellik	Değer
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	3.3 Nm
Ürün ağırlığı	197 Gram
Montaj türü	dişi dişli ve merkezleme manşonlu geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	TPV
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sert eloksallı
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımlı çelik