


Handling modülü HSW-10-AS

Ürün numarası: 540226

FESTO

Parçaları 90° açıyla konumlandırmak için Tut & Yerleştir, silindirsiz, desteksiz ve şaftsız.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	9 ... 15 mm
Büyükük	10
90° dönme açısında maks. doğrusal strok	90/90 mm
Z stroğu	80 ... 100 mm
Yastıklama	tampon yoluyla gürültü giderimi
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Tahrik mili doğrusal yatak artı döner yatak yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Tekrarlama hassasiyeti, son konumlar	+/-0,02 mm
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Tahrik milinde max. tahrik momenti	0,85 Nm
Tahrik milinde max. eksenel kuvvet	10 N
Max. tork Mx	0,6 Nm
Max. tork My	0,6 Nm
Max. tork Mz	0,6 Nm
Maksimum etkin yük	0,5 kg
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	30 N
Y yönünde maksimum proses kuvveti	30 N
Ürün ağırlığı	1.200 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Malzeme, tahditler	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, yay basınçlı parça	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, ana plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, tutucu	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, çapraz kılavuz	İslah çeliği
Malzeme, çevirme kolu	Karbonlu çelik bronzlaştırılmış
Malzeme, oluklu kılavuz plaka	Karbonlu çelik sertleştirilmiş
Malzeme, sensör rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, bar	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, ayar civatası	Yüksek alışımlı çelik