



# Basınç regülatörü MS12-LR-G-PO

Ürün numarası: 541680

FESTO

Pnömatik kontrol devrelerindeki basıncı kontrol etmek için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	12
Seri	MS
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,08 ... 2,1 MPa
Çalışma basıncı	0,8 ... 21 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 16 bar
Maks. basınç histerezi (MPa)	0,04 MPa
Max. Basınç histerezi değeri	0,4 bar
Maks. basınç histerezi	5,8 psi
Debi, sekonder egzostu	≤ 600 l/min
Standart nominal debi	13.000 ... 22.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	4.000 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pilot hava bağlantısı 12	G1/4
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Malzeme, kapak	PA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, alt kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	NBR
Malzeme, valf pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR Yüksek alışımlı paslanmaz çelik