


Lineer Handling sistemi DHSL-2DGPL25S-DGEA18

Part number: 542995

FESTO

Kılavuz eksen ve kolay kullanımlı Handling eksenli bir milsiz tahrikten oluşmaktadır. Dinamik, kusursuz ve modülerdir. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	Doğrusal rampa 2.0
Etkin yük	0 ... 4 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGEA-18
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel DGEA dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGPL-25-SPC11
Silindir sistemi, Y eksen	Servopnömatik
Orta konum, Y eksen	2 katı
Strok, Y eksen	0 ... 1.600 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,02 mm ± 1 mm