


# Solenoid bobin

## VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

Ürün numarası: 8059808

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, güç 3,85 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 5 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifika yayımlayan bölüm	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex mb IIC T5 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex mb IIIC T95°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-30 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	170 g
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Açık uçlu kablo
Kablo uzunluğu	1 m
İletken- ve nominal kesit	0,75 mm <sup>2</sup>
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Alüminyum Epoksi reçine Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır