



Vidalı milli eksen ELGC-BS-KF-60-800-12P

Ürün numarası: 8061497

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	800 mm
Büyükölçü	60
Strok rezervesi	0 mm
Ters yön boşluğu	0,15 mm
Vidalı mil çapı	12 mm
Vidalı mil adımı	12 mm/U
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektomekanik doğrusal eksen bilyalı rulman milli
Motor tipi	Adım motoru Servo motor
Mil tipi	Bilyalı vida
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için Endüktif sensörler için
Max. ivmelenme	15 m/s ²
Max. Devir	4.000 1/min
Max. Hız	0,8 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 7
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	1 mJ
Son konumlarda darbe enerjisi hakkında bilgi	0,01 m/s maksimum referans hareket hızında
2. derece atalet momenti bölgesi ly	441E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi lz	542E+03 mm ⁴
Maksimum hareket hızında yüksüz tork	0,246 Nm
Minimum hareket hızında yüksüz tork	0,042 Nm
Max. Kuvvet Fy	600 N
Max. kuvvet Fz	1.800 N
5000 km hizmet ömrü veya 5 milyon döngü ile kılavuz hesaplaması için Fy	3.641 N
5000 km hizmet ömrü veya 5 milyon döngü ile kılavuz hesaplaması için Fz	3.641 N
Fy, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	13.400 N
Fz, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	13.400 N
Max. tork Mx	29,1 Nm
Max. tork My	31,8 Nm
Max. tork Mz	31,8 Nm
5000 km hizmet ömrü veya 5 milyon döngü ile kılavuz hesaplaması için Mx	29,1 Nm
5000 km hizmet ömrü veya 5 milyon döngü ile kılavuz hesaplaması için My	31,8 Nm
5000 km hizmet ömrü veya 5 milyon döngü ile kılavuz hesaplaması için Mz	31,8 Nm
Mx, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	107 Nm
My, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	117 Nm
Mz, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	117 Nm

Özellik	Değer
Kızak yüzeyinin kılavuzun merkezine olan mesafesi	54,6 mm
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	230 N
Max. itme kuvveti Fx	200 N
Burulma kütlelele atalet momenti It	29,8E+03 mm ⁴
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,10779 kgcm ²
Kullanılan yük başına kütle atalet momenti JL	0,036476 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0,02235 kgcm ²
Besleme sabiti	12 mm/U
Bakım aralığı	Ömür boyu yağlama
Hareket eden kütle	525 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	51 g
Dinamik sapma (yük hareket etmiştir)	Eksen uzunluğunun %0.05'i, maks. 0.5 mm
Statik sapma (yük durağan)	eksen uzunluğunun %0.1'i
Arayüz kodu, aktüatör	T42
Malzeme, son kapaklar	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı
Malzeme, profil	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma bandı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tahrik kapağı	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	Alüminyum pres döküm
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Çelik