


# Bus düğümü CPX-M-FB34

Ürün numarası: 548751  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.  
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	PROFINET IRT PROFINET RT
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Ürün ağırlığı	280 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Network hatası TP1: network aktif, port 1 TP2: network aktif, port 2
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı Opsiyonel hafıza kartı
Fieldbus arabirimi	2x RJ45 push-pull soket, AIDA
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Parametreleri konfigüre etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	100 Mbit/s
Konfigurasyon desteği	GSDML dosyası
Ek fonksiyonlar	Fieldbus üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Ethernet üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Fast Start Up (FSU) Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 120 mA