


# Yaklaşım sensörül Silindir Sensörü DADG-D-F8-25

Ürün numarası: 8072858

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Nominal anahtarlama mesafesi	0.6 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	0.64 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,55 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,8 Bakır = 0,5 Pirinç = 0,65 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.01 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	5000 hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	5000 hz
Maks. çıkış akımı	100 mA
Gerilim düşüşü	2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	10 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Boyut	M4
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş aynı hizada

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	30 Gram
Gövde malzemesi	Çelik
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III