


Döndürme modülü ERMB-32

Ürün numarası: 552708

FESTO

Elektriksel; Çıkış arayüzü pnömatik DRQD yarı döner sürücüdekiyle aynıdır.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	32
Tasarım yapısı	Elektromekanik döner modül Dişli kayışlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dönme açısı	Sonsuz
Dişli oranı	3:1
Ürün ağırlığı	3.250 g
Pinyon çapı	12 mm
Dişli kayış hatvesi	5 mm
Maks. çıkış hızı	300 1/min
Maks. giriş hızı	900 1/min
Max. Tahrik momenti	8,5 Nm
Yüksüz itme torku	< 0,5 Nm
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, tahrik mili	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, dişli kayış	Cam fiberli polikloropren