



Mini kızak DGST-8-30-E1A

Ürün numarası: 8078835

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	8 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	Elastomer sönümleyici, iki taraflı, strok ayarlanamaz
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	çift piston Yoke Piston kolu Kızak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Max. Hız	0,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	≤ 0,3 mm
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,03 J
Yastıklama boyu	1,5 mm
Max. Kuvvet Fy	300 N
Max. kuvvet Fz	300 N
Max. tork Mx	2,8 Nm
Max. tork My	2 Nm
Max. tork Mz	2 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	45 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	60 N
Hareket eden kütle	92 g
Ürün ağırlığı	176 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR
Malzeme, kılavuz	POM Yüksek alışımlı çelik TPE-E
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik