



Mini kızak DGST-20-20-E1A

Ürün numarası: 8078863
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 20 mm |
| Piston çapı | 20 mm |
| Tahrik ünitenin çalışma şekli | Yoke |
| Yastıklama | Elastomer sönümleyici, iki taraflı, strok ayarlanamaz |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Yatak | Bilyeli kafes kılavuzu |
| Tasarım yapısı | çift piston Yoke Piston kolu Kızak |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Max. Hız | 0,5 m/s |
| Tekrarlama hassasiyeti | ≤ 0,3 mm |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 0,2 J |
| Yastıklama boyu | 1 mm |
| Max. Kuvvet Fy | 1.270 N |
| Max. kuvvet Fz | 1.270 N |
| Max. tork Mx | 13 Nm |
| Max. tork My | 14 Nm |
| Max. tork Mz | 14 Nm |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş | 317 N |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 377 N |
| Hareket eden kütle | 448 g |
| Ürün ağırlığı | 986 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | HNBR |
| Malzeme, kılavuz | POM Yüksek alışımlı çelik TPE-E |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |