

# Pnömatik arayüz VABA-S6-1-X1-3V-CB

Ürün numarası: 8082879

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Valf terminalleri arayüzü                    | Tip 44, VTSA   |
| Diyagnoz                                     | Valf bobini başına tel kopması<br>Valflerde kısa devre<br>Valflerde düşük voltaj                                     |
| Maks. valf yeri sayısı                       | Çift bobinli valflerde 12<br>Tek bobinli valflerde 24  |
| LED göstergeler                              | 1 toplu diagnostik<br>3 yük besleme<br>Valflerde kanal durumu  |
| Parametrelendirme                            | Kanal başına Fail-safe<br>Kanal başına güçler<br>Kanal başına boş mod<br>Modül denetimi                              |
| Koruma (kısa devre)                          | valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                  | 21.6 V...26.4 V  |
| Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi | Tipik olarak 11 mA (işletim voltajı besleme elektroniği)<br>Tipik olarak 45 mA (valfler için yük gerilimi beslemesi) |
| Kanal başına maks. akım beslemesi            | 0,2 A  |
| Modül başına maks. toplam akım               | 6 A  |
| Nominal çalışma gerilimi DC                  | 24 V   |
| Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus    | evet   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                  | 0 - korozyona maruziyet yok  |
| LABS uygunluğu                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Koruma türü                                  | IP65<br>NEMA 4   |
| Ortam sıcaklığı                              | -5 °C...50 °C  |
| Ürün ağırlığı                                | 580 Gram   |
| Elektrik kontrolü                            | Fieldbus   |
| Elektrik bağlantısı                          | 3x M12x1 A kodlu<br>5 kutuplu<br>Soket<br>CPX aracılığıyla   |
| Malzeme hakkında not                         | RoHS uyumlu  |
| Kapak malzemesi                              | PA   |
| Gövde malzemesi                              | Alüminyum pres döküm   |