


# Bus düğümü CTEU-VN

Ürün numarası: 8087559

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Valf dilimi genişliği	40 mm
Bağlantı şekli	Elektrik bağlantısında Elektrik bağlantı plakasında
Ürün ağırlığı	98 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda Kullanılmayan bağlantılar mühürlü
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Ürüne özgü LED gösterge	PS: elektronik devreler ve yük için çalışma gerilimi X1: Sistem durum modülü I port 1 X2: Sistem durum modülü I port 2
Bus' a özgü LED gösterge	XF1 AC: Ağ veri trafiği, bağlantı noktası 1 XF1 LI: Ağ etkin, bağlantı noktası 1
Diyagnostik	İletişim hatası Sistem diyagnozu Düşük gerilim
Fieldbus arayüzü	Ethernet
Fieldbus arayüzü, protokol	VARAN
Fieldbus arayüzü, bağlantı tipi	2x soket
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun D-kodlu
Fieldbus arayüzü, pin/kablo sayısı	4
Fieldbus arayüzü, elektriksel izolasyon	evet
Fieldbus arayüzü, iletim hızı	100 Mbit/s
Girişler için max. adres hacmi	32 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	32 Byte
Parametreleri konfigure etmek	Tehlike önleme tepkisi IO-Link modu
Dahili çevrim süresi	1 byte kullanıcı verisi için 1 ms
Konfigurasyon desteği	LASAL modülü
Ek fonksiyonlar	FFT VARAN Splitter
Gerilim beslemesi, fonksiyon	Elektronik ve yük
Güç beslemesi, bağlantı tipi	Erkek soket

Özellik	Değer
Güç beslemesi, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Güç beslemesi, pin/kablo sayısı	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Maks. güç beslemesi	4 A
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 65 mA