



Kompakt silindir ADN-S-20-15-A-P

Ürün numarası: 8091447

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 15 mm |
| Piston çapı | 20 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Piston kolu ucu | Erkek diş |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Mpa işletim basıncı | 0,06 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 0,6 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 0,14 J |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş | 141 N |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 188 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 11 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 6 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 51 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 26 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı |
| Malzeme, dinamik sızdırmazlık | NBR |
| Malzeme, muhafaza | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımli paslanmaz çelik |