



# Kompakt silindir AEN-S-20-5-A-P

Ürün numarası: 8092220

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Strok   | 5 mm   |
| Piston çapı   | 20 mm  |
| Yastıklama  | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Montaj pozisyonu  | istenildiği gibi   |
| Çalışma şekli   | basılı   |
| Piston kolu ucu   | Erkek diş  |
| Tasarım yapısı  | Piston<br>Piston kolu                                    |
| Versiyonlar   | tek taraflı piston kolu                                  |
| Mpa işletim basıncı   | 0,06 ... 1 MPa   |
| Çalışma basıncı   | 0,6 ... 10 bar   |
| Kullanım havası   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                    | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                     | 1 - Düşük paslanma                                       |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364-B2-L   |
| Çevre sıcaklığı   | 0 ... 60 °C  |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi                           | 0,055 J  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş      | 13 N   |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 162 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle                             | 11 g   |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle                           | 6 g  |
| 0 mm strokda ana ağırlık                                    | 51 g   |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık                         | 26 g   |
| Bağlantı şekli  | geçiş delikli<br>Dişi dişli<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı   | M5   |
| Malzeme hakkında not  | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, kapak  | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı                  |
| Malzeme, dinamik sızdırmazlık                               | NBR  |
| Malzeme, muhafaza   | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı                  |
| Malzeme, piston mili  | Yüksek alışımli paslanmaz çelik                          |