


Bağlantı kablosu NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8

Ürün numarası: 8094478

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---------------------------------------|
| Standarda dayalı | EN 61076-2-101 |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Listed (OL) |
| Sertifika yayınlayan bölüm | UL E474609 |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Ürün ağırlığı | 249 g |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Yuvarlak |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Açılı |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | Vidalı kilit |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 8 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 30 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 2 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,8 kV |
| Blendaj | hayır |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Kablo özelliği | Suitable for energy chains |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 30 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 30 mm |
| Kablo çapı | 6 mm |
| Kablo çapındaki tolerans | ± 0,2 mm |
| Kablo yapısı | 8x0,25 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,25 mm ² |
| Damar sonları | Kılıf çıkarılmış |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 90 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -25 ... 90 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Kablo gövdesinin rengi | Gümüş gri |

| Özellik | Değer |
|----------------------------------|------------------------------|
| Malzeme, muhafaza | TPE-U(PUR) |
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme, vida tipi kitleme | Nikel kaplı pres döküm çinko |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Pirinç |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PP |