



Elektrikli kızak EGSK-20- -

Ürün numarası: 562750

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	25 mm...125 mm
Boyut	20
Mil çapı	6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen küresel vidalı milli silindir ile
Referanslama	Referans şalteri
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Maks. ivmelenme	10 m/s ²
Maks. hız	0.19 m/s...1.1 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,01 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP10
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Dinamik taşıma katsayısı sabit yatak	1000 N
Dinamik taşıma katsayısı doğrusal kılavuz	2849 N
2. derece alan momentleri ly	6100 000057
2. derece alan momentleri lz	62000 000057
Maks. besleme kuvveti Fx	69 N...133 N
Doğrusal kılavuz statik taşıma katsayısı	6300 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.01 000018
Besleme sabiti	1 000058...6 000058
Statik taşıma katsayısı sabit yatak	1240 N
Montaj türü	dişi dişli ve saplamalı
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı
Profil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı

Özellik	Değer
Kızak malzemesi	Çelik
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik