



# Döner aktüatör

## DFPD-N-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C

Ürün numarası: 8102900

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Ayar tahrik elemanının yapı büyüklüğü                            | 1200   |
| Flans delik şablonu  | F14  |
| Dönme açısı  | 90 deg   |
| 0° de son konum ayar aralığı                                     | -5 ... 5 deg   |
| Nominal dönüş açısında son konum ayar aralığı                    | -5 ... 5 deg   |
| Mil bağlantı derinliği   | 38 mm  |
| Rakor bağlantısı standarda uygun                                 | ISO 5211   |
| Montaj pozisyonu   | istenildiği gibi   |
| Çalışma şekli  | tek etkili   |
| Tasarım yapısı   | Kremayer mil/çark  |
| Kapatma yönü   | sağ taraftan kapanan   |
| Valf bağlantısı standarda uygun                                  | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Pozisyonlayıcı bağlantısı ve pozisyon sensörü standarda uygundur | VDI/VDE 3845, boyut AA 3   |
| Güvenlik fonksiyonları için uygun bileşen                        | Güvenlik parçası   |
| Güvenlik fonksiyonu  | Güvenlik işlevi, basınçlı hava kapatıldığında ve yay odasının havası alındığında sürücünün tanımlanan güvenli anahtarlama konumuna geçmesidir.<br>Bu anahtarlama hareketi, yay düzeneğinin yay kuvveti ile gerçekleştirilir. |
| Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)                                | Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir<br>SIL 3'e kadar yedeklemeli mimari<br>SIL 1 yüksek yük moduna kadar  |
| ISO 13849 ve IEC 61508 (SIL) güvenlik fonksiyonu için onaylı     | Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir<br>SIL 1 yüksek yük moduna kadar<br>SIL 3'e kadar yedeklemeli mimari  |
| Mpa işletim basıncı  | 0,2 ... 0,8 MPa  |
| Çalışma basıncı  | 2 ... 8 bar<br>29 ... 116 psi  |
| Nominal çalışma basıncı  | 0,35 MPa<br>3,5 bar  |
| Nominal çalışma basıncı (psi)                                    | 50,75 psi  |
| Denizcilik sınıflandırması                                       | Bkz. sertifika   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)                                | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                              | UK EX talimatlarına göre   |
| AB dışında patlama koruma sertifikası                            | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)   |
| Sertifika yayınlayan bölüm                                       | DNV TAP00001CE<br>TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023   |
| ATEX kategorisi Gaz  | II 2G  |
| ATEX kategorisi Toz  | II 2D  |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz                               | Ex h IIC T4 Gb X   |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz                               | Ex h IIIC T105°C Db X  |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı                                 | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C   |
| Kullanım havası  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]   |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                         | Basınç yoğunlaşma noktası 10°C ortam sıcaklığının/akışkan sıcaklığının altında<br>Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                          | 1 - Düşük paslanma   |

| Özellik  | Değer   |
|--|---|
| PWIS uygunluğu   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Depolama sıcaklığı   | -20 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı  | -20 ... 80 °C   |
| Nominal çalışma basıncında ve 0° dönme açısında dönme momenti                            | 479,2 Nm  |
| Nominal çalışma basıncında ve 90° dönüş açısında tork                                    | 302,9 Nm  |
| Tork hakkında açıklama   | Aktüatörün çalışma torku montaj flanşı ve kaplinin boyutuna ilişkin olarak ISO 5211'deki izin verilen maksimum torku aşmamalıdır. |
| 0° dönüş açısında yay dönüş torku  | 264,9 Nm  |
| 90°'de yay dönüş torku   | 441,3 Nm  |
| Tehlikeli Arızaya Kadar Geçen Ortalama Süre (MTTFd)                                      | 1126 yıl  |
| Bir saatteki arıza olasılığı [1/h].  | 1,01E-07  |
| PFD (Talep Üzerine Hata Olasılığı)   | 7,8E-04   |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde 0°-nominal dönüş açısı-0° çevrimi başına hava tüketimi | 43,5 l  |
| Ürün ağırlığı  | 40.067 g  |
| Mil bağlantısı   | T36   |
| Pnömatik bağlantı  | 1/4 NPT   |
| Malzeme hakkında not   | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, bağlantı plakası  | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı   |
| Malzeme, kapak   | Basıncılı alüminyum döküm, kaplamalı  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları   | NBR   |
| Malzeme, yay   | Yay çeligi  |
| Malzeme, muhafaza  | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı   |
| Malzeme, piston  | Alüminyum pres döküm  |
| Malzeme, yatak   | POM   |
| Malzeme, kam   | Çelik   |
| Malzeme, vidalar   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |
| Malzeme, mil   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |