


Baęlantı kablosu NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8

Ürün numarası: 564190

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101'e göre boyutlar
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Baęlantı frekansı	100
Ürün aęırlığı	69 Gram
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Hibrit soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Festo için özel olarak kodlanmış M12x1
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	SW 14 ile uzunlamasına tırtıllı vida kilidi
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Saha cihazı tarafı Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Hibrit soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	Festo için özel olarak kodlanmış M12x1
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	SW 14 ile uzunlamasına tırtıllı vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	7 A
40 ° C'de taşıma kapasitesine ilişkin not	0,14 mm ² iletken kesiti için 1,5 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo özellięi	Standart
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	24 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	56 mm
Kablo çapı	8 mm

Özellik	Değer
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	(1 x (4 x 0,14 mm ²)) + 4 x 0,75 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.14 000013 0.75 000013
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Özellikler	yağa dayanıklı
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	açık gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP