

# Paralel tutucu DHPC-25-A-NO-Z

Ürün numarası: 8116858

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Tutma çenesi başına strok	7 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Maks. tutma çenesi açığı boşluğu ax, ay	0 drc
Maks. tutma çenesi boşluğu Sz	0 mm
Dönme simetrisi	0.2 mm
Tutucu tekraralama hassasiyeti	0.02 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili Açık
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	açarken
Tasarım	Sabitleme tıkaçı üzerinden bağlantı Kumanda kolu Tutucu parmaklar için standart montaj şekli zorunlu hareket dizesi
Kılavuz	Küresel kılavuzlama
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, kapatma	241.3 N
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 Bar...8 Bar 36.25 000032...116 000032
Maks. çalışma frekansı tutucusu	3 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	131 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	38 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti	120.6 N

Özellik	Değer
Kütle atalet momenti	1.76 000018
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	127.5 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	0.97 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	1.94 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	0.97 Nm
Ürün ağırlığı	519 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme Dişli üzerinden direkt sabitleme montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ve saplama ile dişi dişli ve saplamalı
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik