


Paralel tutucu DHPC-32-A-NC-S-1

Ürün numarası: 8116891

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölük | 32 |
| Tutma çenesi başına strok | 11 mm |
| Max. Değişirme hassasiyeti | 0,2 mm |
| Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay | 0 deg |
| Max. tutucu çene boşluğu Sz | 0 mm |
| Dönme simetriği | ≤ 0,2 mm |
| Tekrarlama hassasiyeti, tutucu | ≤ 0,02 mm |
| Tutucu parmakların sayısı | 2 |
| Tahrik türü | pnömatik |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili kapalı |
| Tutucu fonksiyonu | Paralel |
| Tutma kuvveti emniyeti | Kapamada |
| Tasarım yapısı | Bağlantı yönü yanda Kol Tutucu parmak için yandan montaj şekli yataklı motion sırası |
| Yatak | Küresel kılavuzlama |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma kuvveti, açma | 465,9 N |
| Mpa işletim basıncı | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi |
| Tutucunun max. çalışma frekansı | 1 Hz |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi | 162 ms |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi | 55 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde tutma çenesi başına tutma kuvveti açma | 233 N |
| Kütle atalet momenti | 5,76 kgcm ² |
| Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik | 171,5 N |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik | 1,5 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik | 3 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik | 1,5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 831 g |
| Bağlantı şekli | Deliklerle direkt bağlantı Dişlerle direkt bağlantı Montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli ve ayar pimli Dişi dişli ve ayar pimli Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Anotlanmış alüminyum |
| Malzeme, tutma çeneleri | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |