


Dişli kayış eksenli ELGG-TB-...-35- -

Ürün numarası: 571058

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tahrik pinyonu etkin çap	18.46 mm
Çalışma stroku	50 mm...700 mm
Boyut	35
Dişli kayış esneme	0.094 %
Dişli kayış bölümlenme	2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen dişli kayış ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Maks. ivmelenme	50 m/s ²
Maks. hız	1 m/s...3 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
2. derece alan momentleri ly	3770 000057
2. derece alan momentleri lz	4190 000057
Maks. tahrik torku	0.46 Nm
Maks. kuvvet Fy	50 N
Maks. kuvvet Fz	50 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	10.8 N
Maks. besleme kuvveti Fx	50 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.1 Nm
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.0026 000018
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.85 000018
Besleme sabiti	58 000058
Referans hizmet ömrü	2500 Km
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	0.31 Gram

Özellik	Değer
0 mm strokta temel ağırlık	1870 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	49 Gram
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kayış kasnakları malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Dişli kayış tutma elemanı malzemesi	Berilyum bronz
Dişli kayış malzemesi	Cam kordonlu ve naylon kaplı polikloropren