


# Su ayırıcı MS9-LWS-G-U-V

Ürün numarası: 571468

FESTO

Tam otomatik su tahliye valfiyle su tahliyesi.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	9
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü ayırıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	220 ml
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Yoğuşma ayırım derecesi	99 %
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	15.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:7:4]
Titreşim direnci	Taşıma durumunda dayanıklılık testi, FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca, şiddet derecesi 1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:7:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.000 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, döner plaka	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, montaj braketi	Alüminyum pres döküm
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, modül bağlantıları	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, çanak sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, gözetleme camı	PA
Malzeme, ayırma plakası	POM