



Darbe emici DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2

Ürün numarası: 8119981

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	3
Strok	4 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Versiyonlar	Li-ion batarya üretimi yapan tesisler için önerilir
Max. Darbe hızı	1 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	4 mm
Max. Dayama kuvveti	80 N
Max. Sıkma torku	1 Nm
Strok başına max.enerji emme deđeri	0,4 J
Saat başına max.enerji emme deđeri	4.500 J
Max. Geriye kalan enerji	0,004 J
Geriye döme kuvveti	0,4 N
Ürün ađırlıđı	7,8 g
Bađlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik