


# Elektrik Bağlantı VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-CE

Ürün numarası: 573184

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Ölçüler G x U x Y  | 85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm   |
| Fieldbus arayüzü   | Soket, M12 (ASI Çıkışı)<br>Soket, M12 (ASI Girişi)   |
| Cihaza özel diyagnoz   | ASI voltajı<br>ASI adresi<br>Watchdog / IO durumu<br>Ek besleme eksik veya düşük voltaj                                    |
| Maks. valf yeri sayısı   | 8  |
| Tepki gecikme girişler   | tipik olarak 24 V'de 3 ms  |
| Cihaz başına Slave sayısı  | 2  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC elektronik/sensörler                       | US+ / US- : <= AS arayüzü veriyolu gerilimi - 2,5V   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC AS arayüzü                                 | 26.5 V...31.6 V  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi                               | 21.6 V...26.4 V  |
| Yük gerilimine ilişkin not   | yük voltajı bağlantısı ile (24VDC)   |
| Dijital girişler lojik seviyesi  | ON: 11 - 30V<br>KAPALI: -30 - 5V   |
| Maksimum giriş sayısı  | 8  |
| Artakalan dalgalanma AS arayüz   | <= 20 mVss   |
| Yük gerilimi artakalan dalgalanma                                      | 4 Vs   |
| AS arayüzden yük beslemesinde akım tüketimi ve yük gerilimi bağlantısı | Maksimum toplam akım girişi 350mA<br>Maks. toplam akım çıkışları MPA1: 540 mA<br>Maks. toplam akım çıkışları MPA2: 1065 mA |
| Korozyon direnci sınıfı KBK  | 1 - korozyona düşük maruziyet  |
| LABS uygunluğu   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı   | -20 °C...40 °C   |
| Koruma türü  | IP20   |
| Ortam sıcaklığı  | -5 °C...50 °C  |
| Ürün ağırlığı  | 360 Gram   |
| Karakteristik eğri girişler  | IEC 1131-2'ye göre, tip 02   |
| Anahtarlamalı mantığı girişler   | PNP (pozitif anahtarlama)  |
| Adresleme aralığı  | 1A ... 31A<br>1B ... 31B   |

| Özellik                 | Değer  |
|-------------------------|--|
| Busa özel LED gösterge  | AS-i: AS arayüzü işletimi<br>Aux/Pwr: AS-Interface güç kaynağı<br>Fault: AS arayüzü hatası |
| Ürüne özel LED gösterge | Giriş/çıkışta sinyal   |
| Ürün tanımlama          | ID kodu: ID=Ah, ID1=Fh, ID2=Eh<br>IO kodu: 7h<br>Profil: S-7.A.E                           |
| Montaj türü             | isteğe bağlı olarak:<br>geçiş deliği ile<br>şapka raylı                                    |
| Gövde malzemesi         | Alüminyum pres döküm<br>PA   |
| Malzeme hakkında not    | RoHS uyumlu  |