



Radyal kavrayıcı DHRC-16-A

Ürün numarası: 8128723

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	16
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. Açılma açısı	180 deg
Dönme simetrięi	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,1$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Radyal
Tutma kuvveti emniyeti	No
Tasarım yapısı	Baęlantı yönü yanda yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Tutucunun max. çalışma frekansı	≤ 2 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	37 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	53 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku açma	81,1 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku kapatma	66,8 Ncm
Kütle atalet momenti	0,132 kgcm ²
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	60 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	2 Nm
Ürün aęırlıęı	111 g
Baęlantı şekli	Deliklerle direkt baęlantı Diřlerle direkt baęlantı geçiş delikli ve ayar pimli Diři diři ve ayar pimli Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı
Malzeme, muhafaza	İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alařımlı çelik