



Darbe emici DYSS-G8-8-8-Y1F-F1A

Ürün numarası: 8132349

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	8
Strok	8 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Versiyonlar	Li-ion batarya üretimi yapan tesisler için önerilir
Max. Darbe hızı	1,5 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	8 mm
Max. Dayama kuvveti	500 N
Max. Sıkma torku	5 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	3 J
Saat başına max.enerji emme değeri	18.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,02 J
Geriye döme kuvveti	2,5 N
Ürün ağırlığı	57 g
Bağlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik