


Sınır anahtarı montaj parçası SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2

Ürün numarası: 8137106

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c CSA us (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre |
| KC işareti | KC-EMV |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) | SIL 2 |
| Ölçme prensibi | Endüktif |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Max. Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Maks. çıkış akımı DC | 100 mA |
| Gerilim düşmesi | ≤ 3 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Boşta çalışma akımı | ≤ 15 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | Vidalı klemens |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Bağlantı plakası |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Yaylı klemens |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 10 |
| Bağlanabilir nominal kablo kesiti | 0,25 ... 2,5 mm ² |
| Kablo bağlantısı | M20x1,5 |
| Müsaade edilebilir kablo çapı | 5 ... 13 mm |
| Ölçüler W x L x H | 114 mm x 98 mm x 122 mm |
| Bağlantı şekli | Flanş üzerine uygun olan ISO 5211 standardı |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Ürün ağırlığı | 800 g |
| Renkli gövde | gri |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, mil | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, vidalar | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, montaj braketi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, kenetleme halkası | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, disk | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, kapak | PC |
| Konum indikatörü | Sarı/kırmızı |
| Ayar aralığı, açılış kaydı | 0 ... 90 deg |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 50 °C |
| Koruma sınıfı | IP67 NEMA 4/4X |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Darbe direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi |
| Titreşim direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 2'de taşıma uygulaması testi |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |