


# Kılavuz birim EAGF-P2-KF-60-

Ürün numarası: 8158150

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	60
Strok	1 ... 500 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Kuvvet Fy	380 N
Maks. kuvvet Fy statik	510 N
Max. kuvvet Fz	380 N
Maks. kuvvet Fz statik	510 N
Max. tork Mx	20 Nm
Max. Tork, Mx statik	27 Nm
Max. tork My	15 Nm
Max. Tork, My statik	20 Nm
Max. tork Mz	15 Nm
Max. Tork, Mz statik	20 Nm
Yer değiştirme kuvveti	3 N
0 mm strokda hareket eden kütle	583 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.614 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	17,8 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	17,8 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	31 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,3 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama