


Üç boyutlu gantry EXCL-15-

Ürün numarası: 8159775
Yeni

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklük	15
X yönündeki strok	200 ... 1.000 mm
Y yönündeki strok	200 ... 700 mm
Montaj pozisyonu	Yatay
Tasarım yapısı	3D handling sistemi
Motor tipi	Adım motoru
Max. ivmelenme	1 m/s ²
Max. Hız	0,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Faz başına nominal akım, efektif	2 ... 4,2 A
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP10
Çevre sıcaklığı	10 ... 40 °C
Motor tutma momenti	0,5 ... 1,4 Nm
Z yönünde maks. proses kuvveti	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Bağlantı şekli	dişi diş M3 ile
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun