

# Enkoder kablosu

## NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15



Ürün numarası: 8004665

★ Temel ürün gamı

Üretimden kalkacak ürün

EMME-AS-... servo motor için uygun

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer  |
|---|--|
| Kablo tanımlaması                             | Tanımlama etiket taşıyıcısız                           |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı                                     |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Yuvarlak   |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket  |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Düz  |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu                  |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 8  |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 8  |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı                                       |
| Elektriksel bağlantı 2, tasarım               | Köşeli   |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Erkek soket  |
| Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı          | Düz  |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | Sub-D  |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 15   |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 8  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 ... 30 V   |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V   |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 ... 30 V   |
| Nominal çalışma gerilimi AC                   | 24 V   |
| Kablo uzunluğu                                | 7,5 m  |
| Kablo özelliği                                | Suitable for energy chains                             |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı          | ≥ 68 mm  |
| Kablo çapı                                    | 6,8 mm   |
| Kablo yapısı                                  | 4x2x0,14<br>Ekranlı                                    |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,14 mm <sup>2</sup>                                   |
| Koruma sınıfı                                 | IP65   |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | Sub-D soket bağlantı için IP30 monte edilmiş durumunda |
| Çevre sıcaklığı                               | -40 ... 80 °C  |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı    | -5 ... 80 °C   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)             | EU-RoHS-RL uyarınca                                    |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | UK RoHS talimatlarına göre                             |
| PWIS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L   |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK       | 0 - Paslanma yok                                       |
| Malzeme, kablo kılıfı                         | TPE-U(PUR)   |
| Kablo gövdesinin rengi                        | gri  |