



Döner aktüatör

DAPS-1440-090-R-F12-MW-T6

Ürün numarası: 8005022

FESTO

çift etkili, VDI / VDE 3845 Namur valflerine hava bağlantısı doğrudan flanşlanabilir, el tekerli ve düşük sıcaklıklı model.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Ayar tahrir elemanının yapı büyüklüğü | 1440 |
| Flans delik şablonu | F12 |
| Dönme açısı | 92 deg |
| Mil bağlantı derinliği | 38,5 mm |
| Rakor bağlantısı standarda uygun | ISO 5211 |
| Yastıklama | Yastıklama yok |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım yapısı | Yoke-kinematik |
| Konum algılama | No |
| Kapatma yönü | sağ taraftan kapanan |
| Valf bağlantısı standarda uygun | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) | Ürün, SRP/CS'de, kategori SIL 2'ye (High Demand) kadar kullanılabilir Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir |
| Mpa işletim basıncı | 0,3 ... 0,84 MPa |
| Çalışma basıncı | 3 ... 8,4 bar |
| Nominal çalışma basıncı | 0,56 MPa 5,6 bar |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX talimatlarına göre |
| Sertifika yayınlayan bölüm | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX kategorisi Gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi Toz | II 2D |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklığı | -50 ... 60 °C |
| Nominal çalışma basıncında ve 0° dönme açısında dönme momenti | 1.440 Nm |
| Nominal çalışma basıncında ve 50° dönüş açısında tork | 720 Nm |
| Nominal çalışma basıncında ve 90° dönüş açısında tork | 1.080 Nm |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde 0°-nominal dönüş açısı-0° çevrimi başına hava tüketimi | 67,9 l |
| Ürün ağırlığı | 33.600 g |
| Mil bağlantısı | T36 |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FVMQ PTFE takviyeli |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, vidalar | Yüksek alışımlı çelik |
| Malzeme, mil | Yüksek alışımlı çelik |
| Şaft için malzeme numarası | 1.4305 |