


Kontrol Ünitesi

CEPE-H8GB-128GB-M1

Ürün numarası: 8165401

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	69 mm x 174 mm x 222 mm
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş
Ürün ağırlığı	1.8 kg
Montaj konumu	dikey
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	IEC 61131-2:2018 uyarınca ortam sıcaklığı düşüşünü dikkate alın
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
Nominal kullanım yüksekliği	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Maks. kurulum yüksekliği	3000 m
Maks. kurulum yüksekliği hakkında not	< 3000 m ASL (> 70 kPa)
Koruma türü	IP20
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	RCM işareti
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm PC yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Çelik, nikel kaplama
IP adresi ayarlama	DHCP statik olarak web sunucusu aracılığıyla
Fieldbus arayüzü, protokol	EtherCAT

Özellik	Değer
Fieldbus arayüzü, bağlantı türü	Soket
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Fieldbus arayüzü, aktarım oranı	100 Mbit/sn
Ethernet arayüzü, bağlantı türü	Soket
Ethernet arayüzü, protokol	TCP/IP
Ethernet arayüzü, işlev	Bulut bağlantısı Ağ
Ethernet arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Ethernet arayüzü, kutup/damar sayısı	8
Ethernet, veri aktarım hızı	1 Gbit/s
Ethernet arayüzü, aktarım hızı	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 1 Gbit/s
İlave fonksiyonlar	2048 I/O 8 SoftMotion Axis + CNC Robotics + FTL (Festo Teach Language) SoftMotion ile CODESYS V3 OPC-UA, MQTT WebIQ 1000 etiket + 2500 alarm Dahil olan lisanslar: Festo AX Controls CODESYS PLC Basic Festo AX Controls CODESYS PLC Standard Festo AX Controls CODESYS PLC Advanced Festo AX Controls CODESYS SoftMotion 4 Festo AX Controls CODESYS SoftMotion 8 Festo AX Controls WebIQ 1000 Festo AX Controls Motion Robotic
CPU verileri	8 GB RAM Dual Core 2,2 GHz
Depolama ortamı	SSD 128 GB
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Maks. akım beslemesi	4 A
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Ters polarite koruması	evet
Gerçek zamanlı saat tampon zamanı	520 Hafta
İşaret	128 kB kalıcı veri CODESYS değişken konsepti