


Akışkandan ayrılmış solenoid valf VYKC-F16-M32-16-PE-H2

Ürün numarası: 8172704

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yan elektrik bağlantısı Membran sızdırmazlık elemanlı rocker valf
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Ortamla temas eden malzemeler	EPDM PEEK
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı tek bobinli
Nominal genişlik	1.6 mm
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Çalıştırma türü	elektrikli
Kontrol türü	doğrudan
Geri alma türü	mekanik yay
Manuel kumanda	yok
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	M2,5 vida için geçiş deliği ile
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soketli kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması H
Boyut	16
İzgara ölçüsü	17 mm
Akışkan bağlantısı	Flanş
Ortam	Sıvı akışkanlar Gaz şeklindeki ortamlar
Akışkan ile ilgili not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın maksimum parçacık boyutu 5 µm
İç hacim	59 µl sıvı haznesi valfi 94 µl valf, düz bağlantılı
Akışkan sıcaklığı	10 °C...50 °C
Sıvı akışkanlar için akışkan sıcaklığı	10 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	10 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan basıncı	-0.075 MPa...0.3 MPa -0.75 bar...3 bar -10.875 psi...43.5 psi

Özellik	Değer
Patlama basıncı	2 MPa 20 bar 290 psi
Toplam kaçak	4 ml/sa
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC hakkında not	Tutma akımı azaltımı gerekli
Bobin karakteristik değerleri	12 - 24 V DC: düşük akım fazı 1,4 W, yüksek akım fazı 5,5 W.
Yalıtım maddesi sınıfı	B
Devreye girme süresi	Tutma akımı azaltımı ile bağlantılı olarak %100 Solenoid valflerin işletim talimatlarına uyun.
Maks. anahtarlama frekansı	4 Hz
Anahtarlama frekansı hakkında not	ortam sıcaklığına ve kurulum durumuna bağlı olarak
Sıvı akışkanlar için açma anahtarlama süresi	20 ms
Gaz halindeki ortamlar açma anahtarlama süresi	11 ms
Sıvı akışkanlardan kapama anahtarlama süresi	15 ms
Gaz akışkanlarda kapama anahtarlama süresi	3 ms
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	46 l/dak
Standart anma debisine ilişkin not	1 -> 0 bar basınç düşüşü ile (gaz şeklindeki ortamlar)
Akış Kv	0.026 m ³ /sa 0.44 l/dak
Akış Kv hakkında not	Orta su için 1 bar basınç fark
Maks. çalışma basıncında suyun akış hızı	0,066 m ³ /sa 1,1 l/dak
Gövde malzemesi	PEEK
Diyafram malzemesi	EPDM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ürün ağırlığı	50 g
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Uygulama notu	Sadece iç mekanlarda kullanım için
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre