


Açma-kapama valfi VBOC-L2-E-S7-P-M12-G14-E

Ürün numarası: 8177444

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Ek fonksiyon seçimi	Hava tahliyesi tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj türü	vidalanabilir Erkek diş ile
	360 l/dak 290 l/dak...410 l/dak 650 l/dak 620 l/dak...740 l/dak
Çalışma basıncı	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Montaj konumu	herhangi bir
Ek fonksiyon 2 seçimi	manuel hava tahliyesi
Özellikler	kaynak sıçramasına karşı dayanıklı
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Manuel kumanda	kilitlemeli
Geri alma türü	mekanik yay
Pilot hava beslemesi	harici
Manuel hava tahliye fonksiyonu	basmalı
Ölçüm prensibi	endüktif
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde kapalı kontak
Döndürülebilirlik	360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez

Özellik	Değer
Ters polarite koruması sensör	tüm elektrik bağlantıları için
Zorunlu dinamizasyon hakkında not	Bu konuyla ilgili güncel bilgiler Teknik Rapor V içerisinde bulunabilir.
Anahtarlama konumu sorgulama	Sensörlü normal konum
Kapatma basıncı	0.05 MPa...0.2 MPa
Devreye girme basıncı	0.15 MPa...0.4 MPa
Pnömatik aralık dışı	0.04 MPa
Kontrol basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Kapama anahtarlama süresi	25 ms
Açma anahtarlama süresi	14 ms
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Anahtarlama çıkışı	PNP
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Festo'nun F1A şiddet derecesindeki dahili tanımına uygun olarak Cu/Zn/Ni kullanımına ilişkin kısıtlamalarla batarya üretimi için uygundur
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Nominal sıkma torku	10 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ayar vidası için izin verilen çalıştırma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	104 g
Çalışma gerilimi aralığı DC sensör	10 V...30 V
Sensör kısa devre dayanımı	evet
Boşta çalışma akımı sensör	10 mA
Maks. çıkış akımı sensörü	200 mA
Gerilim düşüşü sensör	3 V
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Anahtarlama çıkışı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soketli kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Kablo uzunluğu	0.3 m
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR TPE-U(PU)
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Tırtıklı somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Ayar vidası malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Döner eklem malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sensör bağlantısı malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kilitleme somunu malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik