


Pimli valf VMEF-ST-M32-M-N14

Ürün numarası: 8031310

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Yapı genişliği	20 mm
Standart anma debisi	870 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	1/4 NPT
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar
Tasarım	Plaka yuvası
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	6 mm
Uygulama notu	mekanik stoper olarak kullanmayın
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Örtüşme	Sıfır kapsama
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	46 N
Ürün ağırlığı	110 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 3	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize