



# Çalıştırma valfi MS6-EM1-1/2-F1A

Ürün numarası: 8183562  
Yeni

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Döner sürgü valfi
Tetikleme şekli	manuel
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Kumanda şekli	direkt
Kullanım talimatları	Foreign particles can adhere to the product or form during installation. Depending on the application, it may be necessary to purge the product with clean compressed air, to clean it after installation and operate it with ducted exhaust air.
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Çalışma basıncı	0 ... 18 bar
C değeri	30,8 l/sbar
b değeri	0,57
Standart nominal debi	8.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	580 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm