



Vakum jeneratörü

VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2-F1A

Ürün numarası: 8187685

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	1,4 mm
Valf dilimi genişliği	18 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Standart
Entegre fonksiyon	Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	5,1 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	5 bar
Max. Vakum	88 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	51,6 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,5 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	69 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	36 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	QS-8
Malzeme, bağlantı dişi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	İşlenmiş alüminyum alışımlı POM PU köpük
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı