

# Baęlantı plakası VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH

Ürün numarası: 8188447  
Yeni

FESTO

## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Valf bobinlerin max. sayısı	24
Ölçüler W x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Çalışma gerilimi hakkında açıklama	SELV/PELV güç kaynakları gereklidir Gerilim düşüşünü dikkate alın
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Maks. sıkma torku, duvar montaj	6 Nm
Ürün ağırlığı	131,1 g
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Kablo çıkışı	Düz
Baęlantı pleytin baęlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik baęlantı 1	für Cartridge 15 mm
Pnömatik baęlantı 5	für Cartridge 15 mm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, burç	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, klips	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, somun	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik