



Vidalı milli eksen ELGD-BS-KF-WD-100-600-0H-5P-L

Ürün numarası: 8192317

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	600 mm
Boyut	100
Strok rezervi	0 mm
Ters çevirme boşluğu	0.15 mm
Mil çapı	10 mm
Mil adımı	5 mm/dev
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen vidalı mil ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi	artımlı
Konum algılama	endüktif sensörler için
Maks. ivmelenme	15 m/sn ²
Maks. devir	8000 1/dak
Maks. hız	0.66 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	1 mJ
Son konumlarda darbe enerjisi ile ilgili bilgi	0,01 m/sn maksimum referans hareket hızında
2. derece alan momentleri ly	347100 mm ⁴
2. derece alan momentleri lz	2268000 mm ⁴
Maksimum hareket hızında boşta çalışma torku	0.435 Nm
Minimum hareket hızında boşta çalışma torku	0.15 Nm
Maks. kuvvet Fy	4400 N

Özellik	Değer
Maks. kuvvet Fz	4400 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fy	4092 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fz	2250 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fy (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	18415 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fzz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	18415 N
Maks. moment Mx	140 Nm
Maks. moment My	230 Nm
Maks. moment Mz	220 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mx	160 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment My	191 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mz	191 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mx (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	645 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe My (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	720 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	720 Nm
Kızak yüzeyinin kılavuzun merkezine olan mesafesi	47 mm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	180 N
Maks. besleme kuvveti Fx	110 N
Torsiyon atalet momenti It	108900 mm ⁴
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.07554 kgcm ²
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.00633 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0.05632 kgcm ²
Besleme sabiti	5 mm/dev
Referans hizmet ömrü	5000 km
Bakım aralığı	Ömür boyu yağlama
Hareketli kütle	1185 g
Ürün ağırlığı	6519 g
0 mm strokta temel ağırlık	2979 g
10 mm strok başına ek ağırlık	59 g
Dinamik sarkma (yük hareketli)	Eksen uzunluğunun %0,05'i, maksimum 0,5 mm
Statik sarkma (duruştta yük)	Eksen uzunluğunun %0,1'i
Aktüatör arayüz kodu	T42
Kapak malzemesi	Alüminyum kokil kalıp döküm, boyalı
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapama bandı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Tahrik kapağı malzemesi	Alüminyum kokil kalıp döküm, boyalı
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik