


Solenoid Valf VSVA-B.-F.

Ürün numarası: 8033845

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli 2x3/2 kapalı tek bobinli 2x3/2 açık tek bobinli 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 5/2 çift bobinli 5/2 çift bobinli, dominant 5/2 tek bobinli 2 ve 4'ten sonra 1, 5/3 basınçlı; 5'ten sonra kapalı 5/3 basınçlandırılmış 5/3 tahliye edilmiş 5/3 kapalı 5/3, bağlantı 2 basınçlı, 4 basınçsız 5/3, port 4 basınçlandırılmış, 2 tahliye edilmiş
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	42 mm 52 mm
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	1400 l/dak...4100 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Çalışma gerilimi	12V DC 230V AC
Çalışma basıncı	-0.9 bar...16 bar
Tasarım	Piston sürgüsü
Geri alma türü	mekanik yay pnömatik yay
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Nominal genişlik	11.5 mm 8 mm
Izgara ölçüsü	43 mm 53 mm
Hava tahliye fonksiyonu	tekli bağlantı plakası üzerinden
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	ISO 5599-1

Özellik	Değer
Manuel kumanda	kilitlemeli yok aksesuarlarla geçmeli basmalı
Kontrol türü	pilot kumandalı
Pilot hava beslemesi	harici dahili
Akış yönü	tersine çevrilemez tersine çevrilebilir
Örtüşme	pozitif kapsama
Kontrol basıncı	3 bar...10 bar
Vakum uygunluğu	evet hayır
b değeri	0.091 ...1.7
C değeri	3.098 l/sbar...8.578 l/sbar
Akış valf	1200 l/dak...3800 l/dak
Maks. anahtarlama frekansı	1 Hz...5 Hz
Kapama anahtarlama süresi	25 ms...83 ms
Açma anahtarlama süresi	18 ms...56 ms
Değiştirme anahtarlama süresi	16 ms...40 ms
Devreye girme süresi	100%
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 0,35 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Ses basınç seviyesi	85 dB(A)
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	1 Nm...2 Nm
Ürün ağırlığı	350 g...803 g
Elektrik bağlantısı	A formu B formu C formu M12x1, DESINA'ya göre A kodlu M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu EN 175301-803 uyarınca
Montaj türü	bağlantı plakasında
Kontrol havası bağlantısı 12	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Kontrol havası bağlantısı 14	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Pnömatik bağlantı 1	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Pnömatik bağlantı 2	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Pnömatik bağlantı 3	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Pnömatik bağlantı 4	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Pnömatik bağlantı 5	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Pilot kontrol arayüzü	ISO 15218'e göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu