


Vakum jeneratörü kartuşu OASP-G4-14-L2

Ürün numarası: 8199152

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi
Tasarım	Vakum jeneratörü 2 kademeli
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Maks. vakum için çalışma basıncı	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Maks. vakum	81 %
Nominal çalışma basıncı	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	160 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	0.37 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Temizleme önerisi	Sabunluklar (susturucular hariç)
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	31 g
Montaj türü	takılabilir
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	PA amplifikatörlü
Jet nozulu malzemesi	PA amplifikatörlü
Montaj konumu	herhangi bir