



Makara kollu valf

VMEF-R-M52-M-N14

Ürün numarası: 8047100

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Genişlik	20 mm
Standart nominal debi	1.200 l/min
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü Makara kolu
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Maks. strok sınırı (sert)	11,6 mm
Nominal genişlik	7 mm
Kullanım talimatları	Sıkışma tehlikesi
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Geçiş	Pozitif geçiş
Yan uyarı için maks. uyarma hızı	1,4 m/s
Max. Anahtarlama frekansı	3 Hz
Kam açısı	30 deg
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	Isının aşınmaya etkisi
Tetikleme kuvveti	38 N
Ürün ağırlığı	272 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 4	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 5	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, aktüatör kafası	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı