


# Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4-AGA:J124:M1-WP

Ürün numarası: 8233018

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                 | 4                                                                                                           |
| Seri                                  | MS                                                                                                          |
| Çalıştırma emniyeti                   | Kilitli döner düğme<br>aksesuarlarla kapatılabilir                                                          |
| Montaj konumu                         | dikey +/- 5 °                                                                                               |
| Su tahliye                            | elle dönen                                                                                                  |
| Tasarım                               | Filtre-regülatör-yağlayıcı                                                                                  |
| Maks. yoğunlaşma miktarı              | 19 ml                                                                                                       |
| Filtre hassasiyeti                    | 5 µm                                                                                                        |
| Maks. yağ dolum miktarı               | 30 cm³                                                                                                      |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Kabuk koruması                        | Plastik koruyucu kafes                                                                                      |
| Basınç göstergesi                     | manometre ile                                                                                               |
| Çalışma basıncı                       | 0.15 MPa...1.4 MPa<br>1.5 bar...14 bar                                                                      |
| Basınç kontrol aralığı                | 1 bar...7 bar                                                                                               |
| Maks. normal debi                     | 1300 l/dak                                                                                                  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Depolama sıcaklığı                    | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı           | ISO 8573-1: 2010 [6:4:-] uyarınca basınçlı hava                                                             |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ürün ağırlığı                         | 690 g                                                                                                       |
| Montaj türü                           | montaj braketi ile                                                                                          |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G1/8                                                                                                        |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G1/8                                                                                                        |

| Özellik                           | Değer                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                  |
| Filtre malzemesi                  | PE                   |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi                   | PC                   |