



Kılavuz ekseni ELFC-KF-45-600

Ürün numarası: 8062807

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	600 mm
Büyükklük	45
Strok rezervesi	0 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	250 m/s ²
Max. Hız	1,5 m/s
Anahtarlama zamanı	100 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 7
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
2. derece atalet momenti bölgesi ly	140E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi lz	170E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	300 N
Max. kuvvet Fz	600 N
Max. tork Mx	5,5 Nm
Max. tork My	4,7 Nm
Max. tork Mz	4,7 Nm
Burulma kütleli atalet momenti It	8,5E+03 mm ⁴
Yer değiştirme kuvveti	4,5 N
Fy, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	1.104 N
Fz, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	2.208 N
Mx, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	20 Nm
My, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	17 Nm
Mz, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	17 Nm
Hareket eden kütle	144 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	23 g
Malzeme, son kapaklar	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı
Malzeme, profil	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma bandı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, kapak	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	Alüminyum pres döküm