

# Картридж QSPLLKG10-4

Номер деталі: 132925

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Mini                                            |
| Номинальний розмір                               | 2.3 мм                                          |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | O-подібне ущільнення                            |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                       |
| Конструкція                                      | L форма, довга<br>Принцип «Push-Pull».          |
| Розмір упаковки                                  | 10                                              |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар        |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...145 psi                           |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища             | -5 °C...60 °C                                   |
| Вага продукту                                    | 2.4 г                                           |
| Тип кріплення                                    | Монтажний штифт                                 |
| Пневматичний порт 1                              | Картридж 10 мм                                  |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                   |
| Колір розчепного кільця                          | Синій                                           |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                 | РА-посилений                                    |
| Матеріал звільняючого кільця                     | POM                                             |
| Матеріал ущільнення трубки                       | NBR                                             |
| Матеріал хомути для шланга                       | Високолегована нержавіюча сталь                 |