



Kılavuz ekseni ELFC-KF-60-600

Ürün numarası: 8062817

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	600 mm
Büyükklük	60
Strok rezervesi	0 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	500 m/s ²
Max. Hız	1,5 m/s
Anahtarlama zamanı	100 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 7
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	441E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	542E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	600 N
Max. kuvvet Fz	1.800 N
Max. tork Mx	29,1 Nm
Max. tork My	31,8 Nm
Max. tork Mz	31,8 Nm
Burulma kütleli atalet momenti It	29,8E+03 mm ⁴
Yer değiştirme kuvveti	6,75 N
Fy, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	2.208 N
Fz, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	6.624 N
Mx, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	107 Nm
My, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	117 Nm
Mz, teorik hizmet ömrü 100 km (yalnız yatak perspektifinden)	117 Nm
Hareket eden kütle	407 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	43 g
Malzeme, son kapaklar	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı
Malzeme, profil	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma bandı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, kapak	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	Alüminyum pres döküm