


# Розподільник ручний VBOH-32-G38

Номер деталі: 1482679

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 бістабільний                                                                                                                                         |
| Пневматичний порт 1                                              | G3/8                                                                                                                                                     |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G3/8                                                                                                                                                     |
| Спосіб приведення в дію                                          | Вручну                                                                                                                                                   |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>Можливість вкручування                                                                                                                 |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 2201 л/хв                                                                                                                                                |
| Номінальний розмір                                               | 9.9 мм                                                                                                                                                   |
| Робочий тиск                                                     | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар                                                                                                               |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...80 °C                                                                                                                                           |
| Матеріал корпусу                                                 | Анодований алюмінієвий сплав                                                                                                                             |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                   |
| Ширина                                                           | 39.5 мм                                                                                                                                                  |
| Примітка до застосування                                         | Загвинчуйте лише фітинги з циліндричною різьбою. Встановлення конічної різьби може пошкодити корпус і призвести до заклинювання або несправності втулки. |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                                                                                                                   |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                                                                                                |
| Конструкція                                                      | Втулковий клапан                                                                                                                                         |
| Тип контролю                                                     | прямий                                                                                                                                                   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                                                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                                               |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                           |
| Температура середовища                                           | -10 °C...80 °C                                                                                                                                           |
| Сила приведення в дію                                            | 41 Н                                                                                                                                                     |
| Вага продукту                                                    | 70 г                                                                                                                                                     |
| Матеріал цапфи з гвинтом                                         | Кований алюмінієвий сплав, анодований                                                                                                                    |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                                                                                                       |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                                                                                                                      |